



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03834/25	Marcio Alexandre Camargo	17/09/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - Aquisição de colchão pneumático anti escaras para paciente acamado

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	312 CENTRO DE SAÚDE
Placa	

Observação

A aquisição de colchão pneumático anti escaras se faz necessária para atender paciente acamado, em situação de vulnerabilidade clínica, que apresenta risco elevado para o desenvolvimento de lesões por pressão (escaras). O equipamento é fundamental para a prevenção e o tratamento dessas lesões, uma vez que promove a alternância de pressão sobre a superfície corporal do paciente, favorecendo a circulação sanguínea, reduzindo o risco de complicações e proporcionando maior conforto. Além de prevenir agravos à saúde, o colchão pneumático anti escaras contribui para a melhoria da qualidade de vida do paciente, evita internações hospitalares decorrentes de infecções secundárias às úlceras por pressão, e consequentemente reduz custos assistenciais ao município. Dessa forma, a aquisição é indispensável para garantir um atendimento humanizado, seguro e eficaz, assegurando a continuidade do cuidado domiciliar e ambulatorial.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	600.045.003	COLCHAO PNEUMATICO PARA TRATAMENTO DE ESCARAS ATE 135KG, COM MOTOR.	UN	1	0	312	CENTRO DE SAÚDE

Sem interferência elétrica com marcapassos;
Distribuição efetiva da pressão;
Tempo inicial de 15 minutos para inflar;
Ciclo total de 10-12 minutos, 5-6 minutos para inflar e 5-6 minutos para desinflar;
130 células divididas em 2 grupos intercalados em fileiras, com ciclos diferentes de enchimento para cada grupo;
Cor: Bege
Comprimento mínimo: 200 cm
Largura mínima: 90 cm
Altura mínima: 7 cm (células infladas)
Peso Líquido: 2,60 kg
Pressão de saída: 70 a 130mmHG
Potência e Frequência do motor/bomba: 10 VA / 60 Hz (baixíssimo consumo de energia)
Volume de ar: 6 - 7 L/min
Tempo de uso: Contínuo
Tensão elétrica (V): 220V
Medidas mínimas embalada C x L x A: 25 cm x 17 cm x 16 cm
Peso bruto embalado: 2,80 kg

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado